

**Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 55 mm, TiAlN, Ø DC: 24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118822 24
GTIN	4069515029506
Trieda položky	12D

Popis**Prevedenie:**

Vhodný na všetky bežné magnetické vrtačky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrušovanie. So stopkou Weldon – Ø 19 mm.

HSS so špeciálnou povrchovou úpravou TiAlN na zlepšenie rezných vlastností (zamedzenie vzniku návarov).

Použitie:

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vrtačkách na výrobu veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

Rozsah balenia:

Bez vyhadzovacieho kolíka.

Upozornenie:

Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).

Technický opis

Menovité -Ø D _c	24 mm
Hĺbka rezu	55 mm
Celková dĺžka L	85,5 mm
Ø stopky	19,05 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS

Norma	Výrobná norma
Stopka	stopka Weldon
Druh produktu	Jadrový vrták

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
GG	vhodný		
GGG	vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suchý	vhodný		