

Garant**Jadrový vrták TK Hĺbka rezu 35 mm, TiAlN, Ø DC: 24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118782 24
GTIN	4069515028899
Trieda položky	11F

Popis**Prevedenie:**

Vhodný na všetky bežné magnetické vŕtačky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrušovanie. So stopkou Weldon – Ø 19 mm.

Tvrdokov so špeciálnou povrchovou úpravou TiAlN – dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon.

Použitie:

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vŕtačkách na výrobu veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

Rozsah balenia:

Bez vyhadzovacieho kolíka.

Upozornenie:

Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).

Technický opis

Ø stopky	19,05 mm
Menovité -Ø D _c	24 mm
Hĺbka rezu	35 mm
Celková dĺžka L	74,5 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HM
Norma	Výrobná norma

Stopka	stopka Weldon
Druh produktu	Jadrový vrták

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	vhodný		
GG	vhodný		
GGG	vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suchý	vhodný		