

**Garant****TK vysoko výkonný vrták GARANT Master Steel TK Weldon valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 3,4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 123040 3,4    |
| GTIN             | 4069515029681 |
| Trieda položky   | 11E           |

**Popis****Prevedenie:**

**Robustná konštrukcia vrtáka a optimalizovaný zábrus hrotu** pre čo najlepšie tvarovanie triesky a spoľahlivé lámanie pri zvýšenej rýchlosti posuvu. **Pokročilá mikrogeometria, konvexný tvar ostria a podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy** pre dodatočnú stabilitu hlavnej reznej hrany. **Optimalizovaná geometria upínacích drážok a patentovaná koncová geometria** pre **procesne spoľahlivé odvádzanie triesok** v ocelových materiáloch obrobku a liatinách. **Vysoko výkonná povrchová úprava** najnovšej generácie.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar **HB** a **HE** k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávajte s č. **123041**.

Tvar **HE**: objednávajte s č. **123040 + 129100 HE**.

**Technický opis**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Posuv f v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$  | 0,12 mm/ot, |
| Počet rezných hrán Z                     | 2           |
| Dĺžka napínacích drážok $L_c$            | 34 mm       |
| Menovité -Ø $D_c$                        | 3,4 mm      |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$ | 28,9 mm     |
| Celková dĺžka L                          | 72 mm       |
| Ø stopky $D_s$                           | 6 mm        |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Norma                   | Výrobná norma    |
| Tolerancia menovitého Ø | h7               |
| Séria                   | Master Steel     |
| Povrchová úprava        | TiAlN            |
| Rezný materiál          | VHM              |
| Prevedenie              | 8xD              |
| Uhol špičky             | 135 Stupeň       |
| Stopka                  | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie      | áno, pri 25 bar  |
| Stratégia obrábania     | HPC              |
| Pološtandard            | áno              |
| Druh produktu           | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 130            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 120            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 110            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 100            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 80             | P       |
| GG(G)                         | vhodný | 95             | K       |
| Uni                           | vhodný |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný |                |         |
| mokrý minimálne               | vhodný |                |         |
| vzduch                        | vhodný |                |         |

## Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/123040-3,4>