

Garant

Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute DCLN, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Trieda položky	29E

Popis

Vhodné pre:

Vyvrtávacie stopky s tlmením vibrácií č. 265060 – 265076.

Technický opis

Skrutka na úpinku	259021 8
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Séria	Master Mute
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Celková dĺžka L	33 mm
Upínacia príložka	259038 21
Veľkosť doštičiek	12 mm

Podložka	269005 22
Skrutka pre podložku	269013 9
Ø stopky D _s	40 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/265101-40/12>