

Garant**Frézovacie teliesko GARANT Master UNI – stredný, HM, Typ: A0313****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546906 A0313
GTIN	4069515032025
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

HM malé frézovacie kolíky so stopkou Ø 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Popis tvaru	Valec
Dĺžka hlavy	13 mm
Ø hlavy	3 mm
Ø stopky	3 mm
Séria	Master Uni
Celková dĺžka	40 mm
Rezný materiál	HM
Dlhá stopka	nie
Druh produktu	technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Technický list

Alu mg	podmienene vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
Uni	vhodný