

Pracovná plošina pre vysokozdvížný vozík, Typ: 1040X1200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919981 1040X1200
GTIN	4052462012004
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Pracovná plošina zo stabilnej ocele, konštrukcie z rúry kruhového prierezu s ochranou proti pádu po celom obvode, vrátane 2 viazacích prípravkov PSA. Zadný panel z drôteného pletiva, protišmyková pracovná plošina. S vyklápacou ochrannou mrežou. Pričné uchytienie pomocou vidlicového vozíka na širokej strane. Poistka so zasúvacím čapom zabráňuje sklznutiu z vidlíc. S pozinkovaným stojanom na náradie. Výška parapetu 1,10 m.

Použitie:

Pre bezpečnú prácu pri opravách a údržbe na vysoko umiestnených častiach budovy, stropnom osvetlení atď.

Norma:

S certifikátom TÜV, podľa DGUV (nemecké povinné úrazové poistenie) 208-031.

Povrchová úprava farby:

Žltá-oranžová RAL 2000 **lakovaná**.

Upozornenie:

Pri použití pracovných plošín s vidlicovým vozíkom dodržiavajte predpisy danej krajiny. Vhodné pracovné plošiny pre krajiny Rakúsko (s certifikátom TÜV Austria) a Belgicko na požiadanie.

Technický opis

Technický list

Hĺbka	1040 mm
Hmotnosť	91 kg
Nosnosť	300 kg
Odstavná plocha Hĺbka	800 mm
Osi vjazdu Rozmer A	200 mm
Šírka	1200 mm
Osi vjazdu Rozmer D	80 mm
Odstavná plocha Šírka	1200 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A	600 mm
Výška	1990 mm
Upínač vysokozdvižný vozík	Priečne uchytenie
Druh produktu	Pracovná plošina