



Skrutkovač s príklepom Akumulátorový skrutkovač s príklepom



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070113 GSB1865
GTIN	4053423321135
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok** (nie 070104).
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

S bezkefovým motorom EC.

Rozsah balenia:

Bez batérie, bez nabíjačky a s L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

vhodné pre materiál	Kov
---------------------	-----

Technický list

typické použitie	Strong
Hmotnosť	1,1 kg
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký	31 Nm
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálna nárazová hodnota	27000 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	65 Nm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	11 m/s ²
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 605 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Napätie akumulátora	18 V
maximálne otáčky 2. stupeň	2300 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GSB 18V-65
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	1,5 m/s ²
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom