

# uvex

## Ochranná helma uvex pronamic B-WR, Farba: YELLOW



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 097706 YELLOW |
| GTIN             | 4031101960098 |
| Trieda položky   | 04U           |

### Popis

#### Prevedenie:

Pronamic znamená optimálnu ochranu (**protection**) a dynamiku (**dynamic**): Ľahká škrupina prilby vyrobená z HDPE (High Density Polyethylene) s **tromi variabilnými vetracími otvormi** pre vysoký komfort pri nosení. Optimalizovaná geometria čelenky a veľká opierka zátylku zaručujú mimoriadne pohodlné nosenie. Systém adaptérov umožňuje kombináciu s priezormi, chráničmi sluchu na prilbu a svetidlami na prilbu. **Odolnosť voči chladu do -30°C** a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).

- **6-bodový popruh**
- **30 mm euro upínač slot**
- **Syntetická kožená potná páska**
- **Rovný tvar**
- **S otočným uzáverom a veľkou oporou zátylku**

#### Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, montáž

#### Norma:

DIN EN 397

### Technický opis

|          |       |
|----------|-------|
| Hmotnosť | 406 g |
|----------|-------|

## Technický list

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Regulácia šírky        | skrútkovací uzáver                           |
| Séria                  | uvex pronamic                                |
| Farba                  | žltá                                         |
| Veľkosť                | 51 - 65 cm                                   |
| Vlastnosť helmy        | Ochranná vlastnosť do -30 °C                 |
| Vlastnosť helmy        | Ochrana pred tekutými<br>kovovými rozstrekmi |
| Materiál plášťa prilby | HDPE                                         |
| Norma                  | DIN EN 397                                   |
| Druh produktu          | Ochranná helma                               |