



Držiak skrutkovača so zásobníkom s 1/4 palcovými bitmi s magnetom s račnou a magnetom, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676564 1
GTIN	4013288233936
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne malá, ergonomická 2-zložková rukoväť Kraftform s držiakom bitov 1/4 palca pre oblasti, ktoré sú ťažko dostupné. S račnovou funkciou a jemnými zubami pre malý uhol návratu. Ľahko použiteľný prepínací krúžok. Uvoľnite a dotiahnite skrutku, aj keď nekladie žiadny odpor, „funkciou točenia“. Vrátane 6 húževnatých univerzálnych bitov C 6,3, ktoré sú v zásobníku v rukoväti. Silný permanentný magnet v držiaku bitov zaisťuje, že bit je bezpečne na svojom mieste.

Vhodné pre:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks č. 675550 veľ. TX15; TX20; TX25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks 0,8x5,5 mm

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Celková dĺžka	69 mm
Upínače bitov	D 6,3

Technický list

Možnosť prepnutia na ľavý-pravý chod	áno
s rukoväťou s račňou	áno
s teleskopickou stopkou	nie
vrát. bitov	áno
Integrovaný zásobník bitov	áno
Druh produktu	Bitový nástroj