

Mahr

Digitálny odchýlkomer s dotykovým ovládaním Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434311 12,5
GTIN	4059192066543
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s **veľmi veľkým** číselníkom a integrovaným ukazovateľom tolerance (s/ bez ukazovateľom/a nameraných hodnôt).

Predná strana z tvrdeného skla s **dotykovými panelmi bez opotrebenia**, 3 hodnoty PRESET, farebný LED displej v závislosti od režimu tolerance.

Funkcia:

PRESET, tolerancia, ABS (displej je možné nastaviť na nulu bez straty odkazu na PRESET), faktor (násobiteľ pre meranie vzdialenosti), funkcia LOCK (blokovanie tlačidiel v ponuke). Prenos údajov je možný. IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498941.

Technický opis

Technický list

Hrúbka krytu	35,8 mm
Ø puzdra	58,4 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Rozsah merania	12,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Meracia sila	0,65–0,90 N
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	C1
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania)	0,02 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Osi na zadnej stene odchýlkomera	nie
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer