



akumulátorová okružná píla, Typ: M18FCS66GR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078207 M18FCS66GR
GTIN	4058546483630
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Výkonná **ručná akumulátorová kotúčová píla M18 FUEL™** udržuje 6000 ot./min počas celého rezu vďaka novému akumulátoru FORGE™.

- **Je možné nakloniť až o 50°.**
- **Integrované protiprachové dúchadlo udržiava líniu rezu čistú.**

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od 073801 – 073840. Vhodný kotúčový pílový list nájdete pod Č. 584075.

Technický opis

Kapacita akumulátora	12 Ah
Ø pílového kotúča	190 mm
maximálna hĺbka rezu 90°	68 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	3 kg

Technický list

Označenie výrobcu	M18FCS66GR3-121C
Ø otvoru pílového listu	20 mm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Prevedenie	rucná kotúčová píla
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
maximálne otáčky	6000 min^{-1}
Druh produktu	Píla

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/078207-M18FCS66GR>