



Vrtací skrutkovač Akumulátorový vrtací skrutkovač



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075530 M18FHM121C
GTIN	4058546564339
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.**
- **Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.**
- **Chod doprava / doľava, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.**

Akumulátorové kombinované kladivo M18 FUEL™ SDS-MAX s bezkefovým motorom POWERSTATE™. Elektronika REDLINK PLUS™ s novým akumulátorom FORGE™ 12,0 Ah.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, 1 × 18 V / 12 Ah akumulátora FORGE™, kufríka

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Nárazová energia	11 J
Napätie akumulátora	18 V

Technický list

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	45 mm
Hmotnosť	10,2 kg
maximálna nárazová hodnota	2900 min ⁻¹
Označenie výrobcu	M18FHM-121C
maximálne vibrácie podľa EN	9,4 m/s ²
Rozsah otáčok	0 - 380 min ⁻¹
Kapacita akumulátora	12 Ah
Druh produktu	Vŕtacie kladivo