



Akumulátorová uhlová brúska 18 V, pre 230 mm zorníky Ø, s akumulátorom



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077135 M18FLAG230
GTIN	4058546564056
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová obojručná uhlová brúska, Ø 230 mm. Vyhotovenie so spínačom mŕtveho muža a ochranou pred opätovným spustením.

Najnovšia generácia bezkefového motora POWERSTATE™.(poháňaný iba balením akumulátorov 18 V/12 Ah High Output™)

Rozsah balenia:

Vrátane Li-Iónového akumulátora 1× 18 V / 12 Ah **FORGE™**, nabíjačky M12-18 FC, ochranného krytu, bočnej rukoväte AVS, rýchlopínacej matice Fixtec, 2 × vymeniteľnej mriežky ochrany proti prachu, prepravného kufríka.

Technický opis

Zvláštnosť	deadman spínač, FIXTEC
Kapacita akumulátora	12 Ah
Označenie výrobcu	M18FLAG230XP-DB-121C
maximálny Ø kotúčov	230 mm
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Technický list

maximálne vibrácie podľa EN	8,7 m/s ²
Hmotnosť	5,2 kg
Druh batérie	Li-Ion
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálna hĺbka separácie	65 mm
Druh produktu	Uhlová brúska