



akumulátorová okružná píla, Typ: M18-FMCS66



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078207 M18-FMCS66
GTIN	4058546564070
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová kotúčová píla na kov 66 mm.

- **Veľký zberač kovových triesok zachytáva pri rezaní vznikajúce zvyšky a poskytuje potrebnú viditeľnosť.**
- **Technológia suchého rezania poskytuje rýchle, čisté rezanie kovu bez výronkov.**

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od 073801 – 073840. Vhodný kotúčový pilový list nájdete pod Č. 584075.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	7,3 kg
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V

Technický list

Ø otvora pílového listu	16 mm
Kapacita akumulátora	12 Ah
maximálne otáčky	4000 min ⁻¹
Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	M18-FMCS66-802C
maximálna hĺbka rezu 90°	66 mm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Prevedenie	rucná kotúčová píla
Ø pílového kotúča	203 mm
Druh produktu	Píla

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/078207-M18-FMCS66>