

**Garant**

**Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/18mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302412 32/18  |
| GTIN             | 4045197436054 |
| Trieda položky   | 31A           |

**Popis****Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

**So** skrutkou na nastavenie dĺžky, **krátke**.

**Použitie:**

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

**Upozornenie:**

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø stopky d              | 32 mm      |
| Ø otvoru D <sub>1</sub> | 18 mm      |
| Ø D <sub>2</sub>        | 27 mm      |
| Celková dĺžka L         | 160 mm     |
| Atribút Názov produktu  | L = 160 mm |
| Druh produktu           | Predĺženie |