



Digitálne vnútorné rýchlomerné zariadenie s dátovým výstupom a i-Wi, Rozsah merania: 16-20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428934 16-20
GTIN	4059192065515
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

3-bodové vnútorné mikrometre alebo vnútorné rýchlomerné zariadenia s pripojovacím závitom na jednoduchú výmenu meracích hláv. Samostrediacia meracia hlava od 12 mm s HM meracími čeľusťami. Od 40 mm meracia hlava z hliníka na úsporu hmotnosti. **Od 12 mm na meranie po dno otvoru.**

Vnútorné rýchlomerné zariadenie so zasúvaním páky v celom meracom rozsahu. Veľký otočný (270°) dotykový displej s praktickými meracími funkciami, napr. 3 PREDNASTAVENÝMI HODNOTAMI, zobrazenie tolerancie s 3 farebnými LED a symbolmi na displeji, ABS.

Dodatočne s integrovaným rádiovým systémom i-wi na jednoduchý bezdrôtový prenos nameraných údajov do každého počítača.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428950, dátový kábel č. 498941, nastavovacie krúžky č. 484030, upínacia doska pre stojan strmeňových mikrometrov č. 428951.

Rádiový prijímač i-wi Stick č. 498912 veľ. STICK.

Technický opis

Technický list

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozmer A	0,5 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Rozsah merania	16 - 20 mm
Odčítanie	0,001 mm
Štandardná hĺbka merania	64 mm
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/428934-16-20>