



Automatická zvaračská maska optrel® helix clt, Typ: HELIX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Trieda položky	09U

Popis

Prevedenie:

Automatická zvaračská maska optrel® helix clt má číry **priezorový štít**, ktorý umožňuje rýchlu zmenu na brúsenie a iné práce. Vnútna antireflexná jednotka s patentovaným výrezom v nose približuje antireflexnú šošovku k očiam a umožňuje tak **väčšie zorné pole** v porovnaní so štandardnými antireflexnými kazetami. Prijemne jasné a verné farebné videnie vďaka **jasu stupňa ochrany 2**. Členka optrel IsoFit® umožňuje trojrozmerné prispôsobenie akémukoľvek tvaru hlavy od S do XL.

Stupne ochrany v zatemnenom stave: 4 – 12.

- **Úroveň jasu:** 2
- **S 280 mAh lítium-polymérovým akumulátorom** nabíjateľným cez micro-USB zásuvku a solárnu bunku (výdrž akumulátora 300 až 500 nabíjacích cyklov)
- **Farba:** čierna
- **Zorné pole Zvaračský filter:** V závislosti od nastavenia členky 2,3 až 6,3-násobok zorného poľa oproti štandardnej priemyselnej antireflexnej kazete s rozmermi 100 x 50 mm

Použitie:

Zváranie MIG/MAG, elektródové zváranie, zváranie WIG, plazmové zváranie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Séria	optrel® helix clt
Čas prepínania od jasnej až po tmavú	0,1 ms
Klasifikácia podľa EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Počet obsiahnutých batérií	1
Čas prepínania od tmavej až po jasnú	100 - 2000 ms
Druh produktu	Zváračská maska

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/097976-HELIX>