

**WEKEM®****Teflonová tesniaca páska, 12 m, Typ: GOLD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Trieda položky	08G

**Popis****Prevedenie:**

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásy a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhlíkovým a mnohým chemickým výrobkom. **Úplný povrchový kontakt** zabezpečuje **100%ige tesnosť**. Spätne otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily. Mimoriadne silná, hustá, pružná teflonová páska najvyššej kvality pre všetky typy závitov. Vhodná pre propán, bután, zemný plyn, benzén a palivá, teplotný rozsah -240 až 260 °C.

**Použitie:**

V závislosti od média, potrubia a veľkosti závitov je použiteľná do cca 100 bar (je potrebné vlastné odskúšanie), pri teplote 200 °C max. do 16 bar.

**Upozornenie:**

Časti závitov sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčistia univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

**Technický opis**

Hrúbka	0,1 mm
--------	--------

Šírka	12 mm
pre druh závitú	Všetky
Označenie výrobcu	GT
Odolnosť od dátumu výroby	60 Mesiac
Dĺžka	12 m
Teplota skladovania	20 °C
Farba	žltá
Teplota Rozsah použitia	-240 - 260 °C
Chemický podklad	polytetrafluóretylén (PTFE)
Vlastnosť	nehorlavá
Vlastnosť	nepraská
Vlastnosť	nelepí sa
Atribút Názov produktu	12 m
Druh produktu	Tesniaca páska