

**Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×305 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558485 100
GTIN	2050002086524
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, **rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.**

Flexibilný pás z netkanej textílie pre použitie na ručných strojoch.

Použitie:

Na odhroťovanie, matovanie a konečnú úpravu. **Látková podložka s nízkou pružnosťou** je obzvlášť vhodná pre väčšie zaťaženie na strojoch so stlačeným vzduchom.

Technický opis

Prevedenie	A coarse
Séria	DF-BL
Porovnanie zrnitosti	100
Farba	hnedá
Stupeň jemnosti	hrubý
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	305 mm
Atribút Názov produktu	13×305 mm
Označenie výrobcu	DF-BL
Druh produktu	Rúnový brusný pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný	20-25	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20	H
INOX	vhodný	20	
Ti	vhodný	20	
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Plast, sklolaminát	vhodný	20	
Drevo	vhodný	20	
Nátery	vhodný	20	
Uni	vhodný	20	
suché	vhodný		