



LED vreckové svietidlo Pro s akumulátorom, Typ: P5R-PRO



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081399 P5R-PRO
GTIN	4058205037075
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lúčov. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavou svietidla.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjacej stanice, pútko na ruku, ochranných prvkov.

Technický opis

Trvanie osvetlenia úroveň 2	3,5 h
Svetelný tok	350 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Svetelný tok Úroveň 3	25 lm
Celková dĺžka	131 mm
Svetelný tok Boost	750 lm
Ø hlavy	36 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	18 h
Druh batérie	Li-Ion
Trvanie osvetlenia	1 h

Technický list

Stupeň ochrany krytom IP	IP 68
Hmotnosť	116 g
Svetelný tok Úroveň 2	100 lm
Trvanie osvetlenia Boost	10 s
Druh produktu	Vrecková lampa