



Rúnový kotúč HD-DR, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 80



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554059 80
GTIN	068060671882
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Rúnové brúsne kotúče **s agresívnym brúsnym zrnom (CER) Cubitron** kombinované s odolnou tkaninou.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Umožňuje **obrábanie a finálnu úpravu bez ostrapkov** s jedným náradím. Vysoká hranová stabilita a dlhá životnosť. Optimálny na zlepšenie drsnosti po predbrúsení pomocou Cubitron™ II.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Prevedenie	coarse heavy duty
Ø kotúčov	50,8 mm
Porovnanie zrnitosti	80

Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Brúsivo	Brúsne zrna Cubitron™
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Označenie výrobcu	HD-DR
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: 554059 80
