

**Upínač Typ ADB s chladiacim kanálom, BT 40, krátka, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302605 20 |
| GTIN | 4250122613060 |
| Trieda položky | 36E |

Popis**Prevedenie:**

Všetky sopky brunované.

Chladiaci kanálik zatvárateľný pomocou O-krúžku.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 |
| Ø upnutia D ₁ | 20 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm |
| Vonkajší Ø D | 52 mm |
| Upínač | BT 40, krátka |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | ADB |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308790 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308765 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308760 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308801 40 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308785 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308802 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308830 40 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308795 40 |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308806 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308820 40 |
| Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 20 | 309900 20 |