

LOCTITE**Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 243**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083303 243
GTIN	4058093009147
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Stredná pevnosť, slúži na zaistenie skrutiek a tesní okamžite.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

minimálny odtrhávací moment	26 Nm
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník

Technický list

pre veľkosť závitú M do	M36
Označenie výrobcu	LOCTITE 243
Tvar	tekuté
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Chemický podklad	Dimetacrylater
Vlastnosť	thixotrop
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	znášajúci olej
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Farba	modrá
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Bod vzplanutia	93 °C
Objem náplne	250 ml
vhodné pre materiál	Kov
Funkčná pevnosť podľa	2 h
Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
Dynamická viskozita	1300 - 3000 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tesnosť	1,15 g/cm ³
Atribút Názov produktu	250 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

