

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 40, Rozsah upínania: 1-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Trieda položky	37D

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/doľava. Vnútorňý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Upínanie vrtákov, záhlbníkov a výstružníkov na frézach.

Rozsah balenia:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 13 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Vonkajší Ø D	43 mm
Náhradný upínací kľúč	SW6
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 2080
Tvar	A
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\ max}$	$\leq 14\ Nm$
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

Príslušenstvo

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 6	627481 6
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40