

WEKEM®**Teflonová tesniaca páska, 12 m, Typ: FINE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Trieda položky	08G

Popis**Prevedenie:**

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásy a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. **Úplný povrchový kontakt** zabezpečuje **100%ige tesnosť**. Spätne otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Teflonovú tesniacu pásku PTFE FRp je možné použiť až do veľkosti 3/8 palca na: vzduch, dusík, plyn do max. 5 barov, skvapalnený plyn, pitná voda max. do 16 barov, na použitie do 100 barov (pri teplote 200 °C do max. 16 barov).

Upozornenie:

Časti závitú sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčistite univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Technický opis

Hrúbka	0,1 mm
Označenie výrobcu	FRp

pre druh závitů	jemná
Šírka	12 mm
Teplota Rozsah použítia	-240 - 260 °C
Dĺžka	12 m
Farba	biela
Teplota skladovania	20 °C
Odolnosť od dátumu výroby	60 Mesiac
Chemický podklad	polytetrafluóretylén (PTFE)
Vlastnosť	nehorlavá
Vlastnosť	nepraská
Vlastnosť	nelepí sa
Atribút Názov produktu	12 m
Druh produktu	Tesniaca páska