



## Upínač Tvar ADB, BT 40 A = 100, Ø upnutia D1: 10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302610 10
GTIN	4250122612780
Trieda položky	36E

### Popis

**Prevedenie:**

Všetky sopky brunované.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

### Technický opis

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	10
Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	35 mm
Upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

## Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacie klúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacie klúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 10	309900 10