

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička AOET110404-FR, pre frézy Softcut®, PKD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215428 ALU
GTIN	4069515039154
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

Frézovacia otočná platnička PKD s jednou reznou hranou.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

$a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z na zub	0,1 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AOET110404 FR
Typ	PKD
Rezný materiál	PKD
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1000	N
suché	vhodný		