

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička AOET110408-FR, pre frézy Softcut®, HU7810-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215424 ALU
GTIN	4069515039130
Trieda položky	2A1

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,1 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AOET110408 FR
Typ	HU7810-1
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	850	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	750	N
Hliník > 10 % si	vhodný	600	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		