

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička AOET110402-FR, pre frézy Softcut®, HU7810****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215422 ALU
GTIN	4069515039116
Trieda položky	2A1

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f_z na zub	0,1 mm
Typ	HLINÍK
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AOET110402 FR
Typ	HU7810-1
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	850	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	750	N
Hliník > 10 % si	vhodný	600	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		