

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička AOMT110408 SR, pre frézy Softcut®, HB7510-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215445 ST1400
GTIN	4069515039239
Trieda položky	2A1

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AOMT110408 SR
Typ	HB7510-1
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	340	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		