

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička AOMT110412 ER, pre frézy Softcut®, HB7520-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215439 ST900
GTIN	4069515039215
Trieda položky	2A1

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	ST900
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AOMT110412 ER
Typ	HB7520-1
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		