

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička AOMT110412 ER, pre frézy Softcut®, HB8630**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215463 INOX
GTIN	4069515039307
Trieda položky	2A1

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,13 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AOMT110412 ER
Typ	HB8630
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

Technický list

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		