

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička AOMT110408 ER, pre frézy Softcut®, HB7930-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215472 TI
GTIN	4069515039321
Trieda položky	2A1

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	Ti
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AOMT110408 ER
Typ	HB7930-1
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		