

**Garant****SC.T 09T304, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HU7310
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCGT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie