

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E12M STFPCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Odsadenie stredu L ₃	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11,5 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500