



Univerzálny brúsny čistič, 80×50×20 mm, Typ: G



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	557665 G
GTIN	4069515039918
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Flexibilný ručný brúsny klát, s úplne prestúpeným elasticky viazaným brúsnym zrnom (vysoká životnosť, možné úplné vyčerpanie). Vďaka väzbe s otvorenými pórmí sa brúsne teliesko nikdy nezanáša. Vhodné na mokré a suché brúsenie. Vodotesné a odolné voči olejom.

Verzia s jemným oxidom hlinitým.

Použitie:

Univerzálné na čistenie, leštenie, vyhladzovanie, matovanie a brúsenie všetkých materiálov.

Upozornenie:

Voda, petrolej, pasty alebo podobné prísady **zvyšujú účinok.**

Technický opis

Dĺžka	80 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Výška	20 mm
Šírka	50 mm
Atribút Názov produktu	80×50×20 mm

Druh produktu

Brúsny klát

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Kameň	vhodný		
Nátery	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		