



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Xtra, Typ: 18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082006 18
GTIN	4250004112551
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Výkonné ultrazvukové čistenie série Elmasonic xtra na použitie Heavy-Duty.

- **Viac ultrazvukového efektu vďaka automatickej dynamickej funkcii.**
- **Prepínateľný režim Eco pre jemné čistenie a úsporu energie.**
- **Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.**
- **Individuálna regulácia času a teploty.**
- **Priehľadný ovládací panel odolný voči striekajúcej vode.**
- **Automatické bezpečnostné vypnutie.**

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod číslom 082101. Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

Technický opis

Hmotnosť	13,2 kg
Ultrazvuk špičkový výkon	1040 W
Šírka Vkladací kôš	255 mm
Vykurovací výkon	1000 W
Označenie výrobcu	Xtra 180
Dĺžka stroja	530 mm
Menovité napätie	220 - 240 V

Technický list

Odporúčaný pracovný objem	16,7 l
Objem	19,7 l
Šírka stroja	380 mm
Čistiaca vaňa Výška	190 mm
Dĺžka Vkladač kôš	275 mm
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj