



### Drôtená kotúčová kefa Mosadzný drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 150X22



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 570250 150X22 |
| GTIN             | 4017359014172 |
| Trieda položky   | 57L           |

#### Popis

##### Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceleového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

##### Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.

#### Technický opis

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| maximálne otáčky              | 6000 min <sup>-1</sup>               |
| Dĺžka orezania H <sub>1</sub> | 33 mm                                |
| Ø redukčného krúžku           | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| Ø otvoru d <sub>1</sub>       | 40 mm                                |
| Šírka kefy                    | 20 mm                                |
| Upchávkový materiál           | Mosadzný drôt                        |

## Technický list

Druh produktu

Okrúhla kefa