

Garant**SC.T 120404, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N
Typ	HU7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCGT 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie