

Garant**Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949026 4
GTIN	4069515040556
Trieda položky	91G

Popis**Prevedenie:**

Korpus šatňových skríň má plastový klzák v skupine základne, ako aj odoberateľná clona podstavca na prednej strane. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	68 kg
----------	-------

Technický list

pre visiaci zámok	áno
Norma	DIN 4547
Vetracia štrbina Zadná stena	áno
Výška	1850 mm
Možné špeciálne lakovanie	áno
Vetracia štrbina Dvere	nie
Počet šatníkových tyčí	1
Zámok Prevedenie	Uzáver na otocnú zástrčku
Šikmá strecha	nie
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
na oddiel Úžitková výška	780 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	472 mm
Šírka	800 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Menovka	áno
Podstavec Prevedenie	hliníkové nožicky
Počet oddielov	4
vhodné pre integrálnu helmu	áno
Hĺbka	520 mm
na oddiel Úžitková šírka	342 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Šatňová skriňa

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/949026-4>