

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15 mm
Držiak ISO-kód	E12M STFCR/L11
Odsadenie stredu L_3	8 mm
Dĺžka hlavy L_1	20 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L_2	11,5 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500

659957 500