

**Garant****Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Trieda položky	21T

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	AH16Q STFPCR/L11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	18 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500