

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E16R STFRCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L_1	25 mm
Odsadenie stredu L_3	10 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	15,4 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500