

Waldmann 

LED stolové svietidlo, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	974272 1
GTIN	4013330127282
Trieda položky	93L

Popis

Prevedenie:

Energeticky úsporná stolová lampa LED s eloxovaným hliníkovým rámom a plastovou hlavicou svietidla v umbrovej sivej farbe. Plynulé stmievanie pomocou ovládacieho tlačidla v hlavici svietidla. So stabilnou hliníkovou základňou. S elektronickým zásuvným transformátorom je možné pripojiť cez CEE Plug-in napájací zdroj (nemecká zástrčka, typ F) alebo USB-A.

Teplota farby neutrálna biela 4 000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED svetelné zdroje.

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie môže vymeniť koncový používateľ.

Doba horenia: >50 000 hodín.

Pripojovacie hodnoty: 5 V (USB-A), 100 – 240 V AC (CEE plug-in napájací zdroj).

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Druh upevnenia	Pätka

Technický list

Osvetlenie stmievateľné	plynule
Teplota farby	4000 K
Ex-chránený	nie
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	áno
Príkon	4 W
Vykladanie nosného ramena	588 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Osvetľovacie teleso	LED
Počet LED diód	12
Farba svetla	neutrálna biela
Celková výška	670 mm
Zóna ATEX	žiadna
Podnož Hĺbka	141 mm
Podnož Šírka	230 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo