

**Garant**

**Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná pravé, HB720, Ø D<sub>min</sub>/w: 11/1,5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270090 11/1,5 |
| GTIN             | 4045197560247 |
| Trieda položky   | 211           |

**Technický opis**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| maximálna hĺbka rezu t <sub>max</sub>       | 2,3 mm                       |
| Šírka zápichu w                             | 1,5 mm                       |
| Hrúbka platne T                             | 4 mm                         |
| Posuv f                                     | 0,02 - 0,03 mm/ot,           |
| Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub> | 6,7 mm                       |
| minimálny Ø D <sub>min</sub>                | 11 mm                        |
| Ø veľkosti doštičiek d                      | 8 mm                         |
| Typ   | HB720                        |
| Druh produktu                               | Výmenná rezná platnička Mini |

**Údaje o užívateľovi**

|                               | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty              | podmienene vhodný | 80                   | N              |
| Alu (krátke rezanie)          | podmienene vhodný | 80                   | N              |
| Hliník > 10 % si              | podmienene vhodný | 60                   | N              |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80                   | P              |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80                   | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80                   | P              |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 80                   | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 60                   | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 70                   | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 50                   | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | podmienene vhodný | 30                   | S              |
| GG(G)                         | vhodný            | 60                   | K              |
| CuZn                          | vhodný            | 80                   | N              |
| kontinuálne                   | vhodný            |                      |                |
| nepravidelná                  | podmienene vhodný |                      |                |
| prerušené                     | podmienene vhodný |                      |                |
| mokrú maximum                 | vhodný            |                      |                |