

LOCTITE**Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 270**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083303 270
GTIN	4058093009154
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Vysoká pevnosť, na trvalé zaistenie skrutkového spoja, tekutý.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

minimálny odtrhávací moment	33 Nm
Označenie výrobcu	LOCTITE 270

Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
Označenie nebezpečných látok	GHS09: Životné prostredie
pre veľkosť závitú M do	M20
Objem náplne	250 ml
Chemický podklad	Dimetacrylater
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Tvar	tekuté
Bod vzplanutia	110 °C
Farba	zelená
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	znášajúci olej
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
maximálna škára	0,1 mm
vhodné pre materiál	Kov
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Funkčná pevnosť podľa	3 h
Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
Dynamická viskozita	400 - 600 mPas
Demontáž	ťažký
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	250 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

