

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	28 mm
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	AH25R STFPCR/L16
Odsadenie stredu L_3	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500