

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	E10K STFRCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9,6 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500