



Slepé nity PolyGrip®, hliník/ocel', veľké balenie, Ø nitu/dĺžka drieku (D/L): 3,2/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	771010 3,2/8
GTIN	4007081700016
Trieda položky	74D

Popis

Prevedenie:

Slepé nity zabezpečujú trvalo bezpečné spojenie rôznych a citlivých materiálov, aj keď sú prístupné na jednej strane.

Tvar hlavy: Plochá okrúhla hlava = FK; veľká hlava = K.

Viacrozsahový slepý nit PolyGrip® je multitalentom, pokiaľ ide o splnenie ťažkých a náročných požiadaviek v priemyselnom prostredí. Či už ide o hliník, ocel' alebo ušľachtilú ocel', vo vnútri alebo vonku, s tvrdým alebo mäkkým spojovacím materiálom, kritickými priermi otvorov a toleranciami, PolyGrip® je takmer vždy záchranným riešením.

Poznámka::

Veľký rozsah upnutia:

Jeden rozmer PolyGrip® môže nahradiť až päť rôznych rozmerov štandardných slepých nitov podľa normy DIN.

To vám dáva nasledujúce výhody:

Obmedzenie typu.

Zníženie počtu typov v sklade.

Zníženie rizika zámeny, a tým menej chýb pri spracovaní.

Výhoda:

- **Úspornosť – nahrádza až 5 rôznych rozmerov nitov.**

- **Vynikajúci vnútorný povrch otvoru – kompenzuje nepresnosti vyvrtaných otvorov.**
- **Bezpečné zaistenie zvyškového trňa nitu – bez rušivých zvukov pri aplikácii.**
- **Odolnosť voči striekajúcej vode za určitých podmienok.**
- **Široká uzatváracia hlava pre vysokú bezpečnosť spojenia.**

Použitie:

Univerzálne použitie.

Materiál:

Dutý nit – hliníková zliatina; trň nitu – oceľ, pozinkovaný.

Odporúčanie:**Slepé nity GESIPA® – základné pravidlo:**

Hrúbka materiálu + priemer drieku nitu = dĺžka drieku nitu

Príklad:

Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = 10 mm dĺžka drieku nitu > Výsledkom je slepý nit 4 × 10.

Technický opis

Počet nitov (kusov)	1000
Séria	PolyGrip®
Materiál nitovacieho trňa	hliník, pozinkovaný
Rozsah upínania	0,5 - 5 mm
Dĺžka dutého nitu L	8 mm
Priemer otvoru	3,3 mm
Priemer dutého nitu D	3,2 mm
Materiál dutého nitu	hliníková zliatina
Forma hlavy	FK
Druh produktu	Nity