

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	28 mm
Držiak ISO-kód	AH25R STFPCR/L16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500